


LightPath 357786 | Gepresste Asphäre, 2 mm Durchm., 0,50 NA, BBAR (350-600 nm)

Mehr Produkte von [Lightpath®](#)



Produkt **#37-108** 3-4TAGE

- 1 + **€88,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€88,00
Stk. 11+
€77,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
2.00 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
1.41 @488nm

Numerische Apertur NA: 0.50
Substrat:  D-Lak6
Designwellenlänge Asphäre (nm): 488
Beschichtung: BBAR (350-600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 350 - 600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 1.52
Randdicke ET (mm): 0.19
Mittendicke CT (mm): 0.50 ±0.05
Blende: 0.71
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 357786
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 600
Arbeitsabstand (mm): 1.2
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform