

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Produkt **#83-677** □ Lagernd



1



€95,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€95,00

Stk. 11+

€83,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
4.00 ±0.015

Effektive Brennweite EFL (mm):
2.54 @405nm

Numerische Apertur NA: 0.66
Substrat:  L-LAL12
Designwellenlänge Asphäre (nm): 405
Beschichtung: BBAR (350-600nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <1.0% @ 350 - 600nm
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 3.30
Randdicke ET (mm): 0.77
Mittendicke CT (mm): 1.82 ±0.05
Blende: 0.76
Fase: Protective bevel as needed
Artikelnummer von LightPath: 356300
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 600
Arbeitsabstand (mm): 1.55
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform