


TECHSPEC® Telezentrisches SilverTL™ Objektiv, 4,0X



4.0X Magnification



Produkt #58-432 Lagernd

- 1 +

€1.390,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€1.390,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge ohne Gewinde (mm):
249.00

Horizontales Bildfeld, 1/2“ Sensor:
1.6mm

Horizontales Bildfeld, 2/3“ Sensor:
2.2mm

Filtergewinde:

M58 x 0.75 (Female)
Max. Durchmesser (mm): 61.00
Gewicht (g): 733
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 1.2mm
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.32
Toleranz Arbeitsabstand (mm): ±3
Produktnr. Halterung: #56-870 Sold Separately
Auflösung, Bildraum MTF @ f/10: >40% @ 40 lp/mm
Anzahl Elemente (Gruppen): 10 (9)
Hinweis: SilverTL™
Typische Telezentrie @ 588 nm (°): <0.050
Typische Verzeichnung @ 588 nm (%): <0.060
Typ: Telecentric Lens
Vergrößerung PMAG: 4X
Max. Sensorgröße: 2/3"
Arbeitsabstand (mm): 44.00
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/6 - f/22
Beschichtung: 425 - 675nm BBAR
Aufbau: Anodized Aluminum
Tiefenschärfe (mm): ±0.03 at f/10 (20% @ 20 lp/mm)
Bildfeld bei max. Sensorformat, h x v (mm): 2.2 x 1.6
Wellenlängenbereich: VIS

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen