



Präzise Asphäre, 40 mm Durchmesser, 0,80 numerische Apertur, beschichtet für 350-700 nm



TECHSPEC® Precision Aspheric Lenses

Produkt #16-968 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€635,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€635,00

Stk. 6+

€508,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
40.00 +0.00/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

25.00 @ 587.6nm
Numerische Apertur NA: 0.80
Hintere Brennweite BFL (mm): 17.74
Substrat: N-SF6
Asphärischer Formfehler, RMS bei 632,8 nm: 0.4λ
Beschichtung: VIS-EXT+ (350-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} <0.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI R _{abs} <1.5% @ 350 - 700nm @ ±30° AOI
Zentrierung (Bogenminuten): <3
Oberflächenqualität: 40-20
Freie Apertur CA (mm): 36.00
Randdicke ET (mm): 2.40
Mittendicke CT (mm): 13.10 ±0.10
Blende: 0.63
Fase: Protective bevel as needed
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 700
Konjugierter Abstand: Infinite
Dioptrie: 40.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform