

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



YAG-BBAR Coated Achromatic Lenses



Produkt **#11-732** 3-4TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€166,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€166,00

Stk. 6+

€132,75

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 +0.000/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 160.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm): 154.10
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 39.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 12.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 8.50 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 4.00 ±0.10
Radius R₁ (mm): 98.66
Radius R₂ (mm): -70.73
Radius R₃ (mm): -205.72
Randdicke ET (mm): 9.48
Substrat: ☐ N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 4.00
Numerische Apertur NA: 0.13
Beschichtung: YAG-BBAR (500-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 532nm R _{abs} <0.25% @ 1064nm R _{avg} <1.0% @ 500 - 1100nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 500 - 1100

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen