

TECHSPEC® 40mm D. x 120mm FL, VIS 0°, geschwärzt, DCX Linse



Produkt #63-625-INK KONTAKT
[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€72,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€72,50
Stk. 10+
€65,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 ±0.025

Hintere Brennweite BFL (mm):

117.67
Effektive Brennweite EFL (mm): 120.00
Beschichtung: VS 0° (425-675nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.4% @ 425 - 675nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Fase: Protective bevel as needed
Mittendicke CT (mm): 7.00
Toleranz Mitten- dicke (mm): ±0.10
Randdicke ET (mm): 3.72
Radius R₁=R₂ (mm): 122.83
Freie Apertur CA (mm): 39.00
Blende: 3.00
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Toleranz Brennweite (%): ±1
Numerische Apertur NA: 0.17
Typ: Double-Convex Lens
Wellenlängenbereich (nm): 425 - 675
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 532nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen