

TECHSPEC®

40 mm Durchmesser x 32 mm Brennweite, gepresste asphärische Kondensorlinse



TECHSPEC Molded Aspheric Condenser Lenses

Produkt #36-170 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1 €39,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€39,00

Stk. 11+
€34,00

Mengenrabatte
[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 +0.0/-0.3

Effektive Brennweite EFL (mm):
32.00 @ 587.6nm

Numerische Apertur NA: 0.625
Hintere Brennweite BFL (mm): 20.33
Substrat:  Liba2000+
Toleranz Brennweite (%): ±5
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤25
Oberflächenqualität: Molded Side: 5/5 x 0.63; E 0.4 Polished Side: 5/5 x 0.25; E 0.4
Freie Apertur CA (mm): 35.78
Randdicke ET (mm): 3.21
Mittendicke CT (mm): 17.76 ±0.30
Blende: 0.8
Fase: Protective bevel as needed
Asphärendurchmesser (mm): 40.00
Radius R₂ (mm): ∞
Form der hinteren Fläche: Plano
Typ: Condenser Lens
Wellenlängenbereich (nm): 350 - 2000
Konjugierter Abstand: Infinite
Hinweis: Click here for more information on the ISO 10110 surface quality specification.

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen