

M12-Objektiv, 4,0 mm Brennweite, hohe Auflösung, f/1,8



Produkt #11-324 3-4TAGE

- 1 + **€74,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-49
€74,00
Stk. 50+
€57,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
23.80

Max. Durchmesser (mm):
20.0

Max. Bildkreis (mm):
9.00

Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat:

118.2
Auflösung, auf Achse: 100 lp/mm @ 69.3% Contrast
Auflösung, 0,7 Feld: 100 lp/mm @ 56.0% Contrast
Auflösung bei gesamtem Feld: 100 lp/mm @ 48.4% Contrast
Hinweis: High Resolution
TV Distortion (%): -38.7
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 4.00
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 400 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mbunt)
Blende (f/#): f/1.8
IR-Sperrfilter: Yes
Wellenlängenbereich: VIS (IR-Cut Filter)

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Ausgenommen / Ausnahmeregelung
Reach 224: Contains SVHC(s)
Konformitätszertifikat: Anzeigen