


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Zinc Sulfide Multispectral Windows

Produkt #64-146 3-4 TAGE



1



€637,50

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€637,50

Stk. 11+

€574,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:  
Protective as needed

Freie Apertur (%):  
90.00

Freie Apertur CA (mm):

|                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------|
| 36.00                                                                      |
| <b>Durchmesser (mm):</b><br>40.00 +0.0/-0.1                                |
| <b>Dicke (mm):</b><br>4.00 ±0.1                                            |
| <b>Beschichtung:</b><br>BBAR (3000-12000nm)                                |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> <5.0% @ 3 - 12µm    |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>6.8 |
| <b>Dichte (g/cm³):</b><br>4.08                                             |
| <b>Kanten:</b><br>Fine Ground                                              |
| <b>Brechungsindex n<sub>d</sub>:</b><br>2.371                              |
| <b>Knoop-Härte (kg/mm²):</b><br>210                                        |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br><1                                  |
| <b>Poisson-Zahl:</b><br>0.27                                               |
| <b>Substrat:</b><br>Zinc Sulfide Multispectral                             |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>λ/10 @ 10.6µm                         |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                       |
| <b>Typ:</b><br>Protective Window                                           |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>3000 - 12000                           |
| <b>Elastizitätsmodul (GPa):</b><br>74.5                                    |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Reach 224:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |