

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



Produkt #67-336

3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)



1



€180,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€180,00

Stk. 6+

€144,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):

750.00
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Hintere Brennweite BFL (mm) : 744.37
Designwellenlänge Brennweite (nm) : 587.6
Freie Apertur CA (mm) : 39.00
Zentrierung (Bogenminuten) : <1
Mittendicke CT (mm) : 8.00 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm) : 4.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm) : 4.00 ±0.10
Radius R₁ (mm) : 315.18
Radius R₂ (mm) : -506.69
Radius R₃ (mm) : -∞
Randdicke ET (mm) : 7.36
Substrat:  N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität : 40-20
Blende : 18.75
Numerische Apertur NA : 0.03
Beschichtung : VIS-NIR (400-1000nm)
Beschichtungsspezifikation : R _{abs} ≤0.25% @ 880nm R _{avg} ≤1.25% @ 400 - 870nm R _{avg} ≤1.25% @ 890 - 1000nm
Power (P-V) @ 632,8 nm : 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm : λ/4
Fase : Protective bevel as needed
Typ : Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 1000

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Reach 219 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen