

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters

Produkt #87-244 3-4 TAGE

-

1

+

€458,00

+ WARENKORB	
Stk. 1-9	€458,00
Stk. 10+	€383,00
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich



Durchmesser (mm): 25.00 +0.0/-0.1
Einfallswinkel (°): 0
Bandbreite (nm): 36 @ 432nm

23 @517nm 61 @615nm
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 21.34
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Transmission (%): >90
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 250 - 1100
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Kompatibles Fluorophor: DAPI/FITC/TRITC Emission
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 3.5 ±0.1
Substratdicke (mm): 2.00 ±0.25
Zentralwellenlängen der Bänder (nm): 432, 517, 615

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform