


TECHSPEC® 40mm D. x -100mm BW negativer Achromat MgF₂ beschichtet



Produkt #63-765 3-4 TAGE

1 €172,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€172,50
Stk. 6+
€138,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
40.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm):
-100.00

Toleranz Brennweite (%):
±1

Hinterer Brennweite BFL (mm): -104.33
Designwellenlänge Brennweite (nm): 587.6
Freie Apertur CA (mm): 39.00
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 10.50 ±0.20
Mitten- dicke CT 1 (mm): 4.00 ±0.10
Mitten- dicke CT 2 (mm): 6.50 ±0.10
Radius R₁ (mm): -60.11
Radius R₂ (mm): 48.43
Radius R₃ (mm): 149.50
Randdicke ET (mm): 15.08
Substrat: ☐ N-BK7 / N-SF5
Oberflächenqualität: 40-20
Blende: 2.5
Numerische Apertur NA: 0.20
Beschichtung: MgF ₂ (400-700nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤1.75% @400 - 700nm
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Negative Achromatic Lens
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen