


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Fluorescence Dichroic Filters

Produkt #67-054 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

-

1

+

€72,00

+ WARENKORB

Stk. 1+
€72,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich	
Durchmesser (mm): 12.50	
Einfallswinkel (°): 45	
Grenzwellenlänge (nm): 458.00	
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)	

Beschichtung: Hard Coated
Reflexion (%): 98.00 (average)
Reflexionswellenlänge (nm): 415 - 450
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.05
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): 90.00 (average)
Transmissionsbereich (nm): 467 - 600
Typ: Dichroic Filter
Toleranz Größe (mm): +0.0/-0.2
Transmittierte Wellenfront, RMS: 1λ
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per MIL-STD-810H, Section 507.6 Temperature per MIL-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per MIL-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per MIL-C-48497A Section 4.5.4.2
Wellenlängenbereich (nm): 415 - 600

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen