

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union▼

SUBMIT



4.5mm C Series VIS-NIR Fixed Focal Length Lens, #39-938

Produkt **#39-938**

KONTAKT



1



€585,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€585,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Blende:

Variable

Länge (mm):

37.50

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:

61.9mm - 76.7°

Filtergewinde:

M58 x0.75 with required adapter [#87-425](#)

Max. Durchmesser (mm):

40
Außendurchmesser (mm): 40.0
Gewicht (g): 69
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 44.0mm - 59.2°
Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm): 2.78
Max. Bildkreis (mm): 9.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0285
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 71.9mm - 84.7°
Anzahl Elemente (Gruppen): 7 (6)
Horizontales Bildfeld, 1/1,8“ Sensor: 72.0mm - 84.7°
Frontgewinde: M40 x0.5 (Male)
Horizontales Bildfeld, 1/2,5“ Sensor: 53.9mm - 69.4°
Typ: Fixed Focal Length Lens
Brennweite BW (mm): 4.50
Vergrößerung PMAG: 0.117
Max. Sensorgröße: 1/1.8"
Arbeitsabstand (mm): 25 - ∞
Mount: C-Mount
Blende (f/#): f/2 - f/11
Beschichtung: 425 - 1000nm BBAR
Beschichtungsspezifikation: 425 - 1000nm BBAR
Position Eintrittspupille (mm): 14.4
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 32.0mm - 45.2°
Hauptebene Objektseite (mm): 17.89
Hauptebene Bildseite (mm): 6.51
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 72mm - 84.7° Vertical: 50.5mm - 66.1° Diagonal: 98.2mm - 100.1°
Maximale Verzeichnung (%): -15.83
Position Austrittspupille (mm): -9
Wellenlängenbereich: VIS-NIR
Objektivtyp: Compact Lens Coated for Visible to Near Infared
Lagerungstemperatur (°C): -20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen