

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Multi-Band Fluorescence Bandpass Filters

Produkt #87-254

3-4 TAGE



1



€1.092,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€1.092,00

Stk. 10+

€908,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

!

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0

Bandbreite (nm):
23 @ 464nm

27 @ 542nm 42 @ 639nm
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 45.34
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Transmission (%): >90
Typ: Bandpass Filter
Blockungsbereich (nm): 250 - 1100
Aufbau: Mounted in Black Anodized Ring
Kompatibles Fluorophor: CFP/YFP/Texas Red Emission
Resistenz Umwelteinflüsse: Humidity per ML-STD-810H, Section 507.6 Temperature per ML-STD-810H, Section 501.7 and 502.7
Resistenz mechanische Einflüsse: Adhesion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.12 Moderate abrasion per ML-PRF-13830B, Section C.4.5.11 Cleaning per ML-C-48497A Section 4.5.4.2
Fassungsdicke (mm): 3.5 ±0.1
Substratdicke (mm): 2.00 ±0.25
Zentralwellenlängen der Bänder (nm): 464, 542, 639

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform