

TECHSPEC® 473nm, 12,5mm Durchmesser, Raman Kantenfilter



Produkt #86-222 KONTAKT

- 1 + €505,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€505,00
Stk. 10+
€420,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50 +0.0/-0.1

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Optische Dichte OD:
≥6.0

Grenzwellenlänge (nm): 477.70
Designwellenlänge DWL (nm): 473
Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Sperrbereich (nm): 383 - 473
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): +0.1/-0.1
Transmission (%): >93
Typ: Longpass Filter
Übergangsbreite (nm): <4.7
Freie Apertur (%): >80
Widerstandsfähigkeit: Environmental: ML-STD-810F Physical: ML-C-48497A
Transmittierte Wellenfront, RMS: <λ/4 @ 633nm
Fassungsdicke (mm): 3.5
Hinweis: Bandwidth (nm): >550
Beschichtungsspezifikation: T _{avg} ≥93% @ 479.1 - 1066.9nm
Wellenlängenbereich (nm): 383 - 1067
Wellenlänge Laserblockung (nm): 473.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen