

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



Low Cost Turnkey Laser & Power Supply (Included)



Produkt **#37-091** 3-4 Tage

-

1

+

€5.500,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€5.500,00

Stk. 10+

€4.950,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Ausgangsleistung (mW):
50

Punktstabilität nach Aufwärmen (mrad°C):
<0.05

Polarisation: >50:1
Leistungsstabilität (%) : <2% RMS over 4 hours
Größe (mm) : 143.5 x 73.0 x 46.2
Wellenlänge (nm) : 488.00
Modenqualität M² : <1.5
Wellenlängentoleranz (nm) : ±5
Stromversorgung : 153.0 x 155.0 x 92.0
Aufwärmzeit (Minuten) : <10
Spannungsversorgung : 85-264VAC
Modulationsfrequenz (kHz) : 1-10
Strahldurchmesser (mm) : 3.5
Auskopplung : Free Space
Lasertyp : Diode
Strahldivergenz (mrad) : <1.0
CDRH-Laserklasse : IIIb
Farbe : Blue
Strahlhöhe von Grundplatte (mm) : 24.8
Konstante Ausfallrate MTTF (Stunden) : >10,000

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform