

TECHSPEC® 488nm, 12,5mm Durchmesser, Laserlinienbandpassfilter OD 6



Produkt #68-936 Lagernd

Weitere Bandbreiten



1



€332,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€332,00

Stk. 10+

€292,50

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
12.50

Einfallswinkel (°):
0 ±2

Bandbreite (nm):

1.9
Blockungsbereich OD 5 (nm): 415.1 - 483.1 & 492.9 - 625.3
Blockungsbereich OD 6 (nm): 449 - 480.7 & 495.3 - 536.8
Optische Dichte OD: ≥6.0
Freie Apertur CA (mm): 8.5
Zentralwellenlänge ZWL (nm): 488.00
Designwellenlänge DWL (nm): 488
Halbwertsbreite FWHM (nm): 3.40
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Beschichtung: Hard Coated
Oberflächenqualität: 60-40
Toleranz Dicke (mm): +0.0/-0.1
Transmission (%): ≥90
Typ: Bandpass Filter
Widerstandsfähigkeit: Environmental: MIL-STD-810F, sect. 507.4 Durability: MIL-C-48497A, sect. 3.4.1
Transmittierte Wellenfront, RMS: λ/4 @ 633nm
Fassungsdicke (mm): 3.5

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen