

TECHSPEC® 4° Ablenkung, VIS-NIR beschichtet, N-BK7 Keilprisma



Produkt #45-560 3-4TAGE

1 €60,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€60,00
Stk. 6+
€48,00
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
VIS-NIR (400-1000nm)

Winkeltoleranz (Bogensekunden):
±30

Fase:
Protective bevel as needed

Beschichtungsspezifikation: R_{abs} ≤0.25% @ 880nm R_{avg} ≤1.25% @400 - 870nm R_{avg} ≤1.25% @890 - 1000nm
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 7.1
Designwellenlänge DWL (nm): 632.8
Durchmesser (mm): 25.00 +0.00/-0.10
Bildorientierung: Beam Deviation
Dioptrie: 6.99
Ray Deviation @ 633nm (°): 4.00
Substrat: N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): N10
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 3.00
Typ: Wedge Prism
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 1000
Keilwinkel: 7° 41'
Maximum Edge Thickness (mm): 6.4
Hinweis: Specifcy this is S1 & S2 power and irregularity, not the overall power of the wedge
Zerstörschwelle, laut Design: 5 J/cm² @532nm, 10ns
Power (fringes) @ 632.8nm: 0.50
Irregularity (fringes) @ 632.8nm: 0.20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform