

TECHSPEC® Strahlteilerplatte für VIS, 50 x 50 mm, 50R/50T



Visible and NIR Plate Beamsplitters

Produkt #35-946 3-4 TAGE

1 €228,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€228,00

Stk. 6+

€182,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):
45

Freie Apertur (%):
>85

Beschichtungsspezifikation:
Surface 1: 50/50 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 -

700nm, Surface 2: AR R _{avg} ≤1%, R _{abs} ≤2% @400 - 700nm
Aufbau: Plate
Größe (mm): 50.0 x 50.0 +0.0/-0.25
Kanten: Cut with 0.25mm maximum edge chip
Hinweis: Beamsplitter-coated side is marked with a black dot
Parallelität (Bogenminuten): ≤3
Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T): 50/50
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenebenheit (P-V): 2λ per inch
Oberflächenqualität: 60-40
Dicke (mm): 1.00 ±0.1
Typ: Standard Beamsplitter
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 240: Konform