

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #39-855 3-4 Tage

- 1 +

€186,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€186,00

Stk. 6+

€149,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenebenheit (P-V):  
λ/10 (measured before coating)

Substrat: ☐  
[ZERODUR<sup>®</sup>](#)

Rückseite:

|                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Commercial Polish                                                                                 |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>20-10                                                              |
| <b>Größe (mm):</b><br>50.0 x 50.0 +0.00/-0.20                                                     |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>R <sub>avg</sub> >95% @ 450 - 650nm                         |
| <b>Beschichtung:</b><br>Enhanced Aluminum (450-650nm)                                             |
| <b>Art der Beschichtung:</b><br>Metal                                                             |
| <b>Fase:</b><br>Protective bevel as needed                                                        |
| <b>Freie Apertur (%):</b><br>90                                                                   |
| <b>Kanten:</b><br>Ground                                                                          |
| <b>Parallelität (Bogensekunden):</b><br>30                                                        |
| <b>Dicke (mm):</b><br>5.00 ±0.20                                                                  |
| <b>Typ:</b><br>Flat Mirror                                                                        |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>450 - 650                                                     |
| <b>Länge (mm):</b><br>50.00                                                                       |
| <b>Breite (mm):</b><br>50.00                                                                      |
| <b>Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10<sup>-6</sup>/°C):</b><br>0.1                        |
| <b>Zerstörschwelle, Referenz:</b> <input type="checkbox"/><br>0.2 J/cm <sup>2</sup> @ 532nm, 10ns |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 235:</b><br><a href="#">Konform</a>               |