

TECHSPEC® Yb:YAG-Laserlinienspiegel, 50,8 mm D., 515 nm, 45°



TECHSPEC® Yb:YAG Laser Line Mirrors

Produkt #38-878 Lagernd

1 €281,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€281,00

Stk. 6+

€253,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Oberflächenqualität:
10-5

Typ:
Laser Mrror

Parallelität (Bogenminuten):
<3

Freie Apertur (%) : 90
Rückseite: Commercial Polish
Reflexion bei Designwellenlänge DWL (%) : 99.8
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.8% @ 515nm R _{avg} >99.5% @ 509 - 520nm
Wellenlängenbereich (nm) : 509 - 520
Oberflächenebenheit (P-V) : λ/10
Art der Beschichtung: Dielectric
Beschichtung: Laser Mirror (509-520nm)
Designwellenlänge DWL (nm) : 515
Durchmesser (mm) : 50.80 +0.00/-0.10
Dicke (mm) : 9.53 ±0.2
Einfallswinkel (°) : 45
Substrat: ☐ Fused Silica (Corning 7980)
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 15 J/cm² @ 515nm, 20ns, 20Hz

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen