

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

SUBMIT



4mm FL Blue Series M12 Lens



Produkt **#89-347** 3-4 TAGE



1



€100,00

+ WARENKORB

Stk. 1-49

€100,00

Stk. 50+

€79,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Länge (mm):
19.70

Max. Durchmesser (mm):
14

Außendurchmesser (mm): 14.00
Gewicht (g): 6
Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor: 219.4mm - 71.0°
Max. Bildkreis (mm): 6.00
Numerische Apertur NA, Objektseite: 0.0016
Horizontales Bildfeld @ max. Sensorformat: 219.4mm - 71.0°
Anzahl Elemente (Gruppen): 6(5)
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 700
Typ: M12 Imaging Lens
Brennweite BW (mm): 4.00
Vergrößerung PMAG: 0.026X
Max. Sensorgröße: 1/3"
Arbeitsabstand (mm): 150 - ∞
Mount: M12 x 0.5 (S-Mount)
Blende (f/#): f/8
Verzeichnung (%): -25.68 @ Full Field
Hintere Brennweite BFL (mm): 6.1 - 6.0
Beschichtungsspezifikation: λ/4 MgF ₂ @ 550nm
Position Eintrittspupille (mm): 5.21
Horizontales Bildfeld, 1/4“ Sensor: 152.3mm - 52.5°
Hauptebene Objektseite (mm): 7.83
Hauptebene Bildseite (mm): 2.85
Bildfeld bei max. Sensorformat: Horizontal: 220mm - 71.1° Vertical: 152.6mm - 52.6° Diagonal: 310.8mm - 90.8°
IR-Sperrfilter: No
Position Austrittspupille (mm): -4.99
Wellenlängenbereich: VIS
Objektivtyp: High Performance M12 Lens

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 223: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen