

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

Produkt **#35-609** ☐ Lagernd
☐ [Andere Beschichtungen](#)

-

1

+

€480,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€480,00

Stk. 6+

€432,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm):

136.12
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Krümmungsradius (mm) : 254.00
Beschichtung : Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung : Metal
Beschichtungsspezifikation : R _{avg} ≥85% @ 400 - 700nm R _{avg} ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°) : 30
Parent-Brennweite PFL (mm) : 127.00
Oberflächengenauigkeit, RMS : λ/2
Oberflächenrauheit (Angström) : <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm) : 400 - 2000
Freie Apertur (%) : 90
Oberflächenqualität : 80-50
Kompatible Montageplatten : #47-112
Substrat : Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm) : 68.06
Reflektierte Wellenfront, RMS : 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 235 : Konform