


Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #12-474 3-4 TAGE



1



€390,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€390,00

Stk. 11+

€372,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Beschichtung:

Uncoated

Auslöschungsverhältnis:

400:1 (Average @ 800 - 2200nm)

Substrat: ☐

Polymer Film on TAC

Länge (mm):

50.00
Betriebstemperatur (°C): Heat Resistance 85°C Dry Cold Resistance -55°C
Größe (mm): 50.0 x 50.0
Dicke (mm): 0.50
Toleranz Dicke (mm): ±0.1
Transmission (%): Single: 29 (400 - 760 nm), 39 (761 - 2200nm) Crossed: 0.02 (400 - 760nm), 0.11 (761 - 2200nm)
Typ: Linear Polarizer
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Aufbau: Polarizing Film
Hinweis: Protective Film on Both Sides
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2200
Polarisationseffizienz (%): 99.83 @ 400 - 760nm 99.63 @ 761 - 2200nm
Breite (mm): 50.00
Transmission, einzeln (%): 29 @ 400 - 760nm 39 @ 761 - 2200nm
Transmission, gekreuzt (%): 0.02 @ 400 - 760nm 0.11 @ 761 - 2200nm

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 224: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen