

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: 

European Union

SUBMIT



Visible and NIR Plate Beamsplitters

Produkt #35-956 

3-4 TAGE



1



€288,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€288,00

Stk. 6+

€231,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Einfallswinkel (°):

45

Freie Apertur (%):

>85

Beschichtungsspezifikation:

Surface 1: 70/30 ±5% @ 550nm, ±10% @ 400 -

|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| 700nm,<br>Surface 2: AR R <sub>avg</sub> ≤1%, R <sub>abs</sub> ≤2% @400 - 700nm |
| <b>Aufbau:</b><br>Plate                                                         |
| <b>Größe (mm):</b><br>50.0 x 75.0 +0.0/-0.25                                    |
| <b>Kanten:</b><br>Cut with 0.25mm maximum edge chip                             |
| <b>Hinweis:</b><br>Beamsplitter-coated side is marked with a black dot          |
| <b>Parallelität (Bogenminuten):</b><br>≤3                                       |
| <b>Verhältnis Reflexion/Transmission (R/T):</b><br>70/30                        |
| <b>Substrat:</b> <input type="checkbox"/><br><a href="#">N-BK7</a>              |
| <b>Oberflächenebenheit (P-V):</b><br>2λ per inch                                |
| <b>Oberflächenqualität:</b><br>60-40                                            |
| <b>Dicke (mm):</b><br>1.00 ±0.1                                                 |
| <b>Typ:</b><br>Standard Beamsplitter                                            |
| <b>Wellenlängenbereich (nm):</b><br>400 - 700                                   |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS 2015:</b><br><a href="#">Konform</a>               |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |
| <b>Reach 240:</b><br><a href="#">Konform</a>               |