

TECHSPEC®

50,8 x 59,5 mm eff. BW, 45°, 100 Å, Off-Axis-Parabolspiegel, Gold ohne Schutzschicht



Produkt #35-678 3-4 Tage

Andere Beschichtungen

1 €480,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€480,00

Stk. 6+

€432,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm): 59.51
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Krümmungsradius (mm): 101.60
Beschichtung: Bare Gold
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 45
Parent-Brennweite PFL (mm): 50.8
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/2
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 12000
Freie Apertur (%) : 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-112
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 42.08
Reflektierte Wellenfront, RMS: 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform