

TECHSPEC® Gorilla® Glasfenster, 500 x 500 mm, unbeschichtet



Gorilla® Glass Windows



Produkt #17-162 3-4 Tage

1 €292,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€292,50
Stk. 6+
€225,25
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Chemischer Härungszyklus (Stunden):

8
Freie Apertur (%) : 90.00
Freie Apertur CA (mm) : 450.00 x 450.00
Größe (mm) : 500.00 x 500.00
Dicke (mm) : 1.10 (nominal)
Beschichtung : Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C) : 7.58 (0 to +300°C)
Dichte (g/cm³) : 2.39
Kanten : Cut and Seamed
Brechungsindex n_d : 1.5
Poisson-Zahl : 0.22
Substrat : Gorilla® Glass
Oberflächenqualität : 80-50
Typ : Protective Window
Wellenlängenbereich (nm) : 350 - 2200
Elastizitätsmodul (GPa) : 70
Länge (mm) : 500.00
Breite (mm) : 500.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015 : Konform
Konformitätszertifikat : Anzeigen
Reach 233 : Konform