

TECHSPEC® 50,8 x 101,6 mm Brennweite 90° 100 Å Off-axis Parabolspiegel, Protected Silber



Produkt #36-596 3-4TAGE

Andere Beschichtungen



1



€490,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€490,00

Stk. 6+

€441,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm):

101.60
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 101.60
Beschichtung: Protected Silver (450-12000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm, R _{avg} (typical) 96% @ 450 - 2,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 50.8
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/2
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 12000
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-112
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 101.6
Reflektierte Wellenfront, RMS: 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform