

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



633nm Laser Line Coated Plano-Convex (PCX) Lenses



Produkt **#84-275** 3-4 Tage

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 +

€68,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9

€68,00

Stk. 10+

€61,25

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

 Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.00 +0.0/-0.025

Effektive Brennweite EFL (mm): 250.00 @ 587.6nm
Hintere Brennweite BFL (mm): 246.74
Beschichtung: Laser V-Coat (1550nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} <0.25% @ 1550nm
Substrat: ☐ N-BK7
Oberflächenqualität: 40-20
Power (P-V) @ 632,8 nm: 1.5λ
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: λ/4
Toleranz Brennweite (%): ±1
Zentrierung (Bogenminuten): <1
Mittendicke CT (mm): 4.94 ±0.10
Randdicke ET (mm): 2.5
Radius R₁ (mm): 129.21
Freie Apertur CA (mm): 49
Blende: 5.00
Numerische Apertur NA: 0.10
Designwellenlänge DWL (nm): 1550
Typ: Plano-Convex Lens
Fase: Protective bevel as needed
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 5 J/cm ² @ 1550nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform