

TECHSPEC® 50,8 x 108,9 mm eff. BW, 30°, 100 Å, Off-Axis-Parabolspiegel, Protected Gold



TECHSPEC Gold Off-Axis Parabolic Mirrors

Produkt #35-495 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen

1 €540,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€540,00

Stk. 6+

€486,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.38

Effektive Brennweite EFL (mm): 108.89
Toleranz Brennweite (%) : ±1
Krümmungsradius (mm): 203.20
Beschichtung: Protected Gold (700-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥94% @ 700 - 800nm R _{avg} ≥97% @ 800 - 2,000nm R _{avg} ≥98% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 30
Parent-Brennweite PFL (mm): 101.6
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/2
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 10000
Freie Apertur (%) : 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-112
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 54.45
Reflektierte Wellenfront, RMS: 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform