

**TECHSPEC** 50,8 x 101,6 mm Brennweite 60° 100 Å Off-axis Parabolspiegel, Aluminium

Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

Produkt #35-516  Lagernd [Andere Beschichtungen](#)
 1  **€455,00**
**+ WARENKORB**

Stk. 1-5

€455,00

Stk. 6+

€409,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#) Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich


**Typ:**  
Off-Axis Parabolic Mirror

**Durchmesser (mm):**  
50.80 +0.00/-0.38

**Effektive Brennweite EFL (mm):**

101.60

**Toleranz Brennweite (%):**

±1

**Krümmungsradius (mm):**

152.40

**Beschichtung:**

Protected Aluminum (400-2000nm)

**Art der Beschichtung:**

Metal

**Beschichtungsspezifikation:**R<sub>avg</sub> ≥85% @ 400 - 700nmR<sub>avg</sub> ≥97% @ 2,000 - 12,000nm**Offset-Winkel (°):**

60

**Parent-Brennweite PFL (mm):**

76.2

**Oberflächengenauigkeit, RMS:**

λ/2

**Oberflächenrauheit (Angström):**

&lt;100 RMS

**Wellenlängenbereich (nm):**

400 - 2000

**Freie Apertur (%):**

90

**Oberflächenqualität:**

80-50

**Kompatible Montageplatten:**[#47-112](#)**Substrat:**

Aluminum 6061-T6

**Y-Offset (mm):**

87.98

**Reflektierte Wellenfront, RMS:**

1λ

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**[Konform](#)**Konformitätszertifikat:**[Anzeigen](#)**REACH 241:**[Konform](#)