

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region:

European Union

▼

SUBMIT



Produkt **#35-520** 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

-

 1

+

€405,00

+ WARENKORB	
Stk. 1-5	
€405,00	
Stk. 6+	
€364,50	
Mengenrabatte	
Angebotsanfrage	
ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben	

Downloadbereich	
Typ: Off-Axis Parabolic Mirror	
Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.38	
Effektive Brennweite EFL (mm):	

190.50
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 190.60
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥85% @400 - 700nm R _{avg} ≥97% @2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 95.3
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/2
Oberflächenrauheit (Angström): <100 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Freie Apertur (%): 90
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-112
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 190.5
Reflektierte Wellenfront, RMS: 1λ

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 235: Konform