


C-Achsen-Saphirfenster in Lasergüte, 50,8 mm Durchm., 3,18 mm Dicke, AR-beschichtet (1000-1100 nm)



Laser Grade C-Axis Sapphire Windows

Produkt #15-808 3-4 Tage

- 1 + **€767,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-10
€767,50
Stk. 11+
€690,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur CA (mm):
45.00

Beschichtung: BBAR (1000-1100nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≤0.3% @ 1000 - 1100nm R _{avg} ≤0.1% @ 1020 - 1070nm
Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.10
Dicke (mm): 3.18 ±0.20
Parallelität (Bogenminuten): <3
Substrat: Sapphire (Al ₂ O ₃)
Oberflächenqualität: 10-5
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/10 over 25.4mm of Clear Aperture
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 1000 - 1100
Doppelbrechung (n_o-n_e): 0
Orientierung Achse: C-axis
Elastizitätsmodul (GPa): 435
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 8.8
Dichte (g/cm³): 3.97
Brechungsindex n_d: 1.77
Poisson-Zahl: 0.27
Abbe-Zahl (v_d): 72.24
Kanten: Fine Ground

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen