

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC® Superpolished Substrates

Produkt #11-556 3-4 TAGE



1



€649,00

+ WARENKORB

Stk. 1-10

€649,00

Stk. 11+

€575,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
45.72

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.10

Substrat:  Fused Silica (Corning 7980)
Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 9.53 ±0.10
Typ: Laser Window Substrate
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Parallelität (Bogensekunden): <30
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10
Oberflächenrauheit (Angström): ≤1 RMS as measured using an optical profiler using a 20x objective at a spatial frequency bandwidth of 9 to 250 cycles per mm
Kanten: Commercial Polish

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen