

**TECHSPEC® 50,8 x 152,4 mm eff. BW, 90°, 100 Å, Off-Axis-Parabolspiegel, Protected Gold**



Produkt #35-513 3-4 TAGE

[Andere Beschichtungen](#)

- 1 + **€515,00**

**+ WARENKORB**

Stk. 1-5

€515,00

Stk. 6+

€463,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

**!** Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



**Typ:**  
Off-Axis Parabolic Mirror

**Durchmesser (mm):**  
50.80 +0.00/-0.38

**Effektive Brennweite EFL (mm):**  
152.40

**Toleranz Brennweite (%):**  
±1

**Krümmungsradius (mm):**  
152.40

**Beschichtung:**  
Protected Gold (700-10000nm)

**Art der Beschichtung:**  
Metal

**Beschichtungsspezifikation:**  
R<sub>avg</sub> ≥ 94% @ 700 - 800nm  
R<sub>avg</sub> ≥ 97% @ 800 - 2,000nm  
R<sub>avg</sub> ≥ 98% @ 2,000 - 12,000nm

**Offset-Winkel (°):**  
90

**Parent-Brennweite PFL (mm):**  
76.2

**Oberflächengenauigkeit, RMS:**  
λ/2

**Oberflächenrauheit (Angström):**  
<100 RMS

**Wellenlängenbereich (nm):**  
700 - 10000

**Freie Apertur (%):**  
90

**Oberflächenqualität:**  
80-50

**Kompatible Montageplatten:**  
[#47-112](#)

**Substrat:**  
Aluminum 6061-T6

**Y-Offset (mm):**  
152.4

**Reflektierte Wellenfront, RMS:**  
1λ

## Konformität mit Standards

**RoHS 2015:**  
[Konform](#)

**Konformitätszertifikat:**  
[Anzeigen](#)

**REACH 241:**  
[Konform](#)