

TECHSPEC® Unbeschichtetes Quarzglas-Laserfenster, 50,8 mm Durchm., 9,53 mm Dicke



TECHSPEC® Uncoated Laser Window Substrates

Produkt #38-060 KONTAKT

- 1 + **€242,50**

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€242,50

Stk. 6+

€218,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Freie Apertur CA (mm):
45.72

Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.10

Substrat: Fused Silica (Coming 7980)
Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 10-5
Dicke (mm): 9.53 ±0.20
Typ: Laser Window Substrate
Parallelität (Bogenminuten): <3
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%): 90
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Oberflächenebenheit (P-V): $\lambda/10$
Güte Quarzglas: 7980 0F
Kanten: Fine Ground
Fenstertyp: Glass

Konformität mit Standards

Reach 191: Konform
RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen