


TECHSPEC® Oberflächenspiegel, 50,8 mm Durchm., Protected Silber, 4-6λ



Produkt #36-049 3-4TAGE

- 1 + €46,50

+ WARENKORB

Stk. 1-5
€46,50
Stk. 6+
€35,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich

Durchmesser (mm):
50.80 ±0.25

Oberflächenebenheit (P-V):
4 - 6λ

Substrat: ☐
Float Glass

Oberflächenqualität:

60-40
Toleranz Größe (mm): ±0.25
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >98% @ 450 - 2000nm R _{avg} >98% @ 2000 - 10,000nm
Beschichtung: Protected Silver (450-10000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Freie Apertur CA (mm): 48.26
Kanten: Ground, 0.5mm Maximum Edge Chip
Dicke (mm): 3.00 nominal
Typ: Flat Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 450 - 10000
Zerstörschwelle, laut Design: ☐ 0.5 J/cm ² @ 532nm & 1064nm, 10ns

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform