

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



TECHSPEC Uncoated Concave Mirrors

Produkt #11-349 3-4 TAGE



1



€200,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€200,00

Stk. 5+

€176,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Oberflächenqualität:
20-10

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.20

Effektive Brennweite EFL (mm): 150.00
Krümmungsradius (mm): 300.00
Beschichtung: Uncoated
Rückseite: Fine Grind
Mittendicke CT (mm): 8.92
Freie Apertur (%) : 90
Randdicke ET (mm): 10.00 ±0.20
Radius R₁ (mm): 300.00
Typ: Concave Mirror
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: 3λ/20

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 219: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen