

Fenster aus Thalliumbromidioidid (KRS-5) von ISP Optics, 50,8 mm Durchmesser, 3 mm Dicke, unbeschichtet | K5-W-50-3

Mehr Produkte von [ISP Optics](#)



Thallium Bromoiodide (KRS-5) Windows

Produkt #16-803 3-4 TAGE

- 1 + **€2.195,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€2.195,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Fase:
Protective as needed

Freie Apertur (%):
85

Freie Apertur CA (mm):
43.18

Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.13
Dicke (mm): 3.00 ±0.13
Beschichtung: Uncoated
Thermischer Ausdehnungskoeffizient CTE (10⁻⁶/°C): 6.0
Dichte (g/cm³): 7.37
Kanten: Fine Ground
Brechungsindex n_d: 2.45 @ 1µm 2.38 @ 4µm 2.37 @ 10µm 2.21 @ 40µm
Knoop-Härte (kg/mm²): 40.2
Parallelität (Bogenminuten): <3
Poisson-Zahl: 0.37
Substrat: Thallium Bromiodide (KRS-5)
Oberflächenebenheit (P-V): λ/10 @ 10.6µm
Oberflächenqualität: 60-40
Typ: Protective Window
Wellenlängenbereich (nm): 700 - 40000
Elastizitätsmodul (GPa): 31
Modellnummer: K5-W-50-3

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen