

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Produkt #11-751 Lagernd

1 €195,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€195,00

Stk. 6+

€175,50

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Beschichtung:
Uncoated

Durchmesser (mm):
50.80 +0.00/-0.10

Substrat:
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Brechungsindex n_d: 1.458
Oberflächenqualität: 20-10
Dicke (mm): 1.00 ±0.10
Typ: Ultrafast Window
Fase: Protective as needed
Freie Apertur (%) : 90
Transmittierte Wellenfront, P-V: λ/6
Abbe-Zahl (v_d): 67.8
Parallelität (Bogensekunden): ≤30
Wellenlängenbereich (nm): 200 - 2200
Güte Quarzglas: 7979 0G
Kanten: Fine Ground
Fenstertyp: Glass

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen