

TECHSPEC® Konkaver Laserlinienspiegel 50,8 mm Durchm. x 50 mm EFL, 355 nm 0 - 45°



Laser Line Concave Mirrors

Produkt #11-332 3-4 TAGE

1 **€237,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€237,00

Stk. 5+

€213,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

! Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Designwellenlänge DWL (nm):
355

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Oberflächenqualität:
20-10

Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.20
Effektive Brennweite EFL (mm): 50.00
Krümmungsradius (mm): 100.00
Beschichtung: Laser Mirror (355nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.80% @ 355nm (0-45° AOI)
Art der Beschichtung: Dielectric
Rückseite: Fine Grind
Mittendicke CT (mm): 6.72
Freie Apertur (%): 90
Randdicke ET (mm): 10.00 ±0.20
Radius R₁ (mm): 100.00
Typ: Concave Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 351 - 358
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: 3λ/20
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 1 MW/cm ² @ 355nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen