

TECHSPEC®

50.8mm Dia. x 177.8mm effektive BW, Protected Aluminium Off-Axis Parabolspiegel 50Å, 90°



Aluminium Off-Axis-Parabolspiegel

Produkt #37-987 AUSVERKAUF 3-4 TAGE

Andere Beschichtungen



1



€420,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€420,00

Stk. 6+

€378,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Off-Axis Parabolic Mirror

Durchmesser (mm): 50.80 +0.0/-0.1
Effektive Brennweite EFL (mm): 177.80
Toleranz Brennweite (%): ±1
Krümmungsradius (mm): 177.80
Beschichtung: Protected Aluminum (400-2000nm)
Art der Beschichtung: Metal
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} ≥85% @ 400 - 700nm R _{avg} ≥97% @ 2,000 - 12,000nm
Offset-Winkel (°): 90
Parent-Brennweite PFL (mm): 88.9
Oberflächengenauigkeit, RMS: λ/8
Oberflächenrauheit (Angström): <50 RMS
Wellenlängenbereich (nm): 400 - 2000
Oberflächenqualität: 80-50
Kompatible Montageplatten: #47-112
Substrat: Aluminum 6061-T6
Y-Offset (mm): 177.80
Reflektierte Wellenfront, RMS: λ/4

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
REACH 201: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen