

50,8mm D. x 50,8mm FL, unbeschichtet, ZnSe-Asphäre



Produkt #62-963 3-4TAGE

- 1 + **€1.397,00**

+ WARENKORB

Stk. 1+
€1.397,00

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Durchmesser (mm):
50.80 +0.0/-0.13

Effektive Brennweite EFL (mm):
50.80 @ 10600nm

Numerische Apertur NA:
0.50

Substrat: ☐
Zinc Selenide (ZnSe)

Designwellenlänge Asphäre (nm): 10600
Beschichtung: Uncoated
Zentrierung (Bogenminuten): ≤3
Oberflächenqualität: 60-40
Freie Apertur CA (mm): 45.72
Randdicke ET (mm): 3.10
Mittendicke CT (mm): 8.30 ±0.20
Blende: 1.00
Fase: Protective bevel as needed
Typ: Aspheric Lens
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 18000
Konjugierter Abstand: Infinite

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Reach 209: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen