

Acktar geschwärzte Lochblende, 12,7 mm, 50 µm Aperturdurchmesser, gefasst

Mehr Produkte von [Acktar](#)



Acktar Blackened Pinholes (mounted)



Produkt #16-822 3-4 TAGE

1 €144,00

[+ WARENKORB](#)

Stk. 1-9

€144,00

Stk. 10+

€129,60

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Typ:
Mounted

Außendurchmesser (mm):
12.7 ±0.2

Aufbau:
Stainless Steel

Fester Aperturdurchmesser (µm):
50 ±3

Durchmesser der Halterung (mm):
12.7 ±0.2

Beschichtung:
Magic Black™

Fassungsdicke (mm):
2.0 ±0.1

Absorption (%):
99

Modellnummer:
PA-1-2-50-05

Dicke (µm):
20 nominal

Konformität mit Standards

RoHS 2015:
[Konform](#)

Konformitätszertifikat:
[Anzeigen](#)

REACH 241:
[Konform](#)
