

Fasergekoppeltes Lasermodul, 50 mW, 450 nm



Produkt #19-479 KONTAKT

- 1 + **€700,00**

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€700,00
Stk. 10+
€625,50
Mengenrabatte
Angebotsanfrage

ⓘ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
+15 to +30

Betriebsspannung (V):
5.0

Ausgangsleistung (mW):

50
Mode: Fiber-Coupled
Wellenlänge (nm): 450.00 ±5
Länge der Faser (m): 1
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: Class IIIb
Farbe: Blue
Stecker: SMA
Länge (mm): 151.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform