

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT

Edmund Optics® 100 mm ED, 100 mm



TECHSPEC® Ultrafast-Enhanced Silver Concave Laser Mirrors

Produkt #13-072 3-4 Tage



1



€253,00

+ WARENKORB

Stk. 1-5

€253,00

Stk. 6+

€224,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Coming 7980)

Oberflächenqualität:

20-10
Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.20
Effektive Brennweite EFL (mm): 500.00
Krümmungsradius (mm): 1,000.00
Beschichtung: Ultrafast-Enhanced Silver (600-1000nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{avg} >99% @ 600 - 1000nm, 0° R _s >99% @ 540 - 1000nm, 45° R _p >98.5% @ 730 - 870nm, 45°
GDD-Spezifikation: 0 ±20fs ² @ 600 - 1050nm
Art der Beschichtung: Ultrafast-Enhanced Silver
Freie Apertur (%): 80
Randdicke ET (mm): 10.00 ±0.20
Typ: Concave Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 600 - 1000
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: 0.15λ
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 0.3 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 1 pulse (typical) 0.16 J/cm ² @ 800nm, 48fs, 100Hz, 1000 pulses (typical)

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen