

Wählen Sie bitte das Land, in das geliefert werden soll, um genauere Informationen zur Verfügbarkeit zu erhalten:

Wählen Sie Ihr Land/Ihre Region: European Union

SUBMIT



Laser Line Concave Mirrors

Produkt #11-342 3-4 TAGE



1



€237,00

+ WARENKORB

Stk. 1-4

€237,00

Stk. 5+

€213,00

Mengenrabatte

[Angebotsanfrage](#)

⚠ Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Downloadbereich



Designwellenlänge DWL (nm):
1064

Substrat: ☐
[Fused Silica](#) (Corning 7980)

Oberflächenqualität:
20-10

Durchmesser (mm): 50.80 +0.00/-0.20
Effektive Brennweite EFL (mm): 50.00
Krümmungsradius (mm): 100.00
Beschichtung: Laser Mirror (1064nm)
Beschichtungsspezifikation: R _{abs} >99.80% @ 1064nm (0-45° AOI)
Art der Beschichtung: Dielectric
Rückseite: Fine Grind
Mittendicke CT (mm): 6.72
Freie Apertur (%): 90
Randdicke ET (mm): 10.00 ±0.20
Radius R₁ (mm): 100.00
Typ: Concave Mirror
Wellenlängenbereich (nm): 1046 - 1074
Unregelmäßigkeit (P-V) @ 632,8 nm: 3λ/20
Zerstörschwelle, Referenz: ☐ 1 MW/cm ² @ 1064nm

Konformität mit Standards

RoHS: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen