

Fasergekoppeltes Lasermodul, 50 mW, 635 nm



Produkt #19-482 3-4TAGE

1 €600,00

+ WARENKORB

Stk. 1-9
€600,00

Stk. 10+
€535,50

Mengenrabatte
Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | [Weitere Infos](#)

Downloadbereich



Betriebstemperatur (°C):
+15 to +30

Betriebsspannung (V):
5.0

Ausgangsleistung (mW):

50
Mode: Fiber-Coupled
Wellenlänge (nm): 635.00 ±5
Länge der Faser (m): 1
Lasertyp: Diode
CDRH-Laserklasse: Class IIIb
Farbe: Red
Stecker: SMA
Länge (mm): 151.00

Konformität mit Standards

RoHS 2015: Konform
Konformitätszertifikat: Anzeigen
Reach 233: Konform
