

TECHSPEC® Objektiv mit Festbrennweite der Cx-Serie, 50 mm



50mm Cx Series Fixed Focal Length Lens, #33-566

Produkt #33-566 3-4 TAGE



1



€330,00

+ WARENKORB

Stk. 1+

€330,00

Mengenrabatte

Angebotsanfrage

Preise exklusiv der geltenden Mehrwertsteuer und Abgaben

Bitte beachten Sie: Für den Betrieb wird Zubehör benötigt. | Weitere Infos

Downloadbereich

Blende:  
Fixed

Länge (mm):  
54.70

Horizontales Bildfeld, 1/2" Sensor:  
37.2mm - 7.1°

Horizontales Bildfeld, 2/3" Sensor:  
51.2mm - 9.8°

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Filtergewinde:</b><br>M25.5 x0.50 with adapter <a href="#">#89-941</a>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Max. Durchmesser (mm):</b><br>30.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Außendurchmesser (mm):</b><br>30.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Gewicht (g):</b><br>72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Horizontales Bildfeld, 1/3“ Sensor:</b><br>27.9mm - 5.4°                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Zusätzliche Objektivlänge in Kamera (mm):</b><br>0                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Max. Bildkreis (mm):</b><br>11.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Numerische Apertur NA, Objektseite:</b><br>0.037                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Anzahl Elemente (Gruppen):</b><br>6 (4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Hinweis:</b><br>Cx Lens Accessory required for use. All field of view and working distance values listed assume a Cx Lens Aperture Accessory has been integrated. Cx Lens Accessory is not included and must be purchased separately. Working distance is 325-3000mm when used with a filter and 250mm-∞ when used with a liquid lens. |
| <b>Typ:</b><br>Fixed Focal Length Lens                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Brennweite BW (mm):</b><br>50.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Vergrößerung PMAG:</b><br>0.171                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Max. Sensorgröße:</b><br>2/3"                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Arbeitsabstand (mm):</b><br>300 - 1,675                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Mount:</b><br>C-Mount                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Blende (f/#):</b><br>Accessory Dependent                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Beschichtung:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Beschichtungsspezifikation:</b><br>425 - 675nm BBAR                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Position Eintrittspupille (mm):</b><br>35.25                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hauptebene Objektseite (mm):</b><br>39.90                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Hauptebene Bildseite (mm):</b><br>-36.27                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Bildfeld bei max. Sensorformat:</b><br>Horizontal: 51.5mm - 9.9°<br>Vertical: 38.6mm - 7.4°<br>Diagonal: 64.5mm - 12.3°                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Maximale Verzeichnung (%):</b><br>0.12                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Position Austrittspupille (mm):</b><br>-41.4                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Wellenlängenbereich:</b><br>VIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Objektivtyp:</b><br>Adaptable Lens with Interchangeable Apertures, Filters and Liquid Lens                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Lagerungstemperatur (°C):</b><br>-20 to +60 For questions regarding operating temperature please contact our support team                                                                                                                                                                                                              |

Konformität mit Standards

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>RoHS:</b><br><a href="#">Konform</a>                    |
| <b>Konformitätszertifikat:</b><br><a href="#">Anzeigen</a> |